

T-26D


ロイヤルストーン
RYS

デラックス
DH


ステディ
AS

二世帯住宅向け
HT

浮金石
UK-2



裏側にボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。




取付・ピッチ


T-27D

フラットガラス
GS

浮金石
UK-1




裏側にボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。



T-28D


アクセントライン
AC

ACK(取付金具)のACへの取付



ACKを付属のドリルビットを使いAC裏面に固定してください。
※ピッチ約1000ミリ以内で取付けて下さい。

ACの壁への取付




ACC (樹脂キャップ)を取り付ける場合は壁面に固定する前に取付けて下さい。


●詳しくは説明書をご参照下さい。

T-29D

アクセントライン
AC-3




アクセントラインと組み合わせて施工する場合はアクセントラインを先に壁へ取り付ける必要があります。




T-32D

ブルグロット
GF-81 GF-82




裏側にボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。




T-33D

ファンティーク
CAF-2




ボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。




T-34D

鋳物文字
CW・CWH・CWB・CWS



裏側にボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。



例
Fisrose
Atsugi

CWH-1 CWH-3
CWH-2 CWB-1

※文字毎にピッチが異なります。
ボルト位置合わせ用取付原稿が付属されます。

◆推奨接着剤 P184 参照